

Scangrip

Lampe de travail avec tête de lampe échangeable MULTILIGHT CONNECT FLEX

Ampoule : DEL COB, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement réseau/sans fil

Numéro d'article: 254539

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



Lampe de travail avec tête de lampe échangeable

- hauteur x longueur x largeur 203 x 168 x 79 mm
- Ampoule : DEL COB
- classe d'efficacité énergétique F
- avec Support, crochet et aimant
- durée d'éclairage 12,5 - 26 h
- angle de rayonnement 110 °
- avec variateur à 2 niveaux
- Réglable sur un angle de 120°
- avec fonctionnement réseau/sans fil
- Compatible avec METABO/CAS
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	équipement lampe	Support, crochet, aimant
type de lampe	Lampe de travail avec	exécution tête de lampe	Réglable sur un angle de

	tête de lampe échangeable	120°
type d'ampoule	DEL COB	fonction lampe avec variateur à 2 niveaux
Classe d'efficacité énergétique	F	longueur 168 mm
Durée d'éclairage	12,5-26 h	hauteur 203 mm
flux lumineux	375-750	largeur 79 mm
avec variateur	oui	plage de température -10 °C à +40 °C °C
angle de rayonnement	110 °	indice de protection IP 30 : corps étrangers > 2,5 mm
alimentation	fonctionnement réseau/sans fil	garantie 3 années
type de batterie	METABO/CAS	Poids 0,12 kg