

META **stelsysteem -** **aanbouwveld** **CLIP**

CLIP, hoogte x breedte x diepte
2000 x 1306 x 836 mm, vaklast 230
kg, 5 niveaus met Stalen bodem,
opstelhoek recht, gebruik eenzijdig -
ontworpen voor plaatsing tegen een
wand, staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 270785



Das Lagersystem



META Stelsysteem-inhaakstelling CLIP

Aanbouwstelling

stelsysteem - aanbouwveld




- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1306 x 836 mm
- veldlast 1650 kg
- vaklast 230 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 800 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem



- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	systeemstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2000 mm	stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
breedte	1306 mm	systeempreforatie	50 mm
diepte	836 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	230 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1650 kg	levering	voorgemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1300 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	800 mm	gewicht	49,1516 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
156484		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
160685		sokkellijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 56 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

165102		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 836 mm, vaklast 230 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
271347		legbord voor systeemstelling, breedte x diepte 1300 x 800 mm, voor een vaklast van 230 kg, het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit