

ADB werkbank



hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, tafelblad van massief beukenhout, met beschermlak, draagvermogen 500 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 6 lades, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs



Artikelnummer: 272388



werkbank







- hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met beschermlak
- bladdikte 50 mm
- draagvermogen 500 kg
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 6 lades
- laden hoogte 1x50 mm/3x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 450 x 610 mm
- draagvermogen per lade 60 kg
- laden met rollagers, uittrekbaar legbord 90 %
- met uittrekstop
- met doorlopende greeplijst
- met etiketlijst met papierstrook en folie



- constructie van vierkante stalen buis (50 x 50 mm), stevig gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd in prefab onderdelen voor zelfmontage

Technische details

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| meubeltype | tafel | uittrek rail lade | met rollagers |
| type tafel | werkbank | uittrek blokkering | ja |
| vorm onderstel | 4-voetonderstel | afsluitbaar | ja |
| hoogte | 850 mm | greep | doorlopende greeplijst |
| breedte | 1500 mm | beletteringsveld | etiketlijst |
| diepte | 750 mm | materiaal plaat | massief beukenhout |
| dikte plaat | 50 mm | oppervlak plaat | m. beschermlak |
| draagvermogen | 500 kg | materiaal onderstel | staal |
| in hoogte verstelbaar | nee | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| elektrisch geleidend | nee | kleur onderstel | antracietgrijs // RAL7016 |
| werkbank uitrusting | 6 lades | oppervlak front | m. poedercoating |
| laden aantal | 6 stuks | kleur voorkant | antracietgrijs // RAL7016 |
| laden aantal x hoogte | 1x50 mm/3x100 mm/1x150 mm/1x200 mm | materiaal verwerking | gelast |
| nuttige breedte lade | 450 mm | verrijdbaar | nee |
| nuttige diepte lade | 610 mm | levering | gedemonteerd in prefab onderdelen voor zelfmontage |
| draagvermogen lade | 60 kg | gewicht | 119 kg |
| uittrekbare lade | 90 % | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder |
| 221388 |  | noppenhandschoenen, van polyamide in grijs/zwart, antislip, afmeting 9 |
| 227889 |  | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht |
| 235352 |  | universeel mes, lemmethoogte 18 mm, in zilverkleurig, met automatisch vergrendelend schuifmechanisme |
| 235919 |  | tafelweegschaal, platform van RVS, breedte x diepte 252 x 200 mm, weegbereik van 8 tot 15 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen |
| 236343 |  | luchtkussenfolie, levering als rol, alle 500 mm geperforeerd, rollen lengte x breedte 50 m x 500 mm, van LDPE, tweelaags, in transparant |

| | | |
|--------|---|---|
| 552845 |  | EHBO-bord, EHBO, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 150 mm |
| 565665 |  | viltstift voor keuringsvignet, fijne lijn, in zwart |