


Rocholz

legbord voor paktafel

System Flex Typ C

breedte x diepte 800 x 200 mm, draagvermogen 25 kg, met draagarmen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig



Artikelnummer: 272947

legbord voor paktafel

- breedte x diepte 800 x 200 mm
- draagvermogen 25 kg
- met draagarmen
- Kantelbaar in -20°, 0° en +20°
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- gebruiksinstructie: Let op bij legborden aan weerszijden: Bij legborden die in een rechte hoek ten opzichte van het profiel met perforaties staan, moet u twee legborden van type A bestellen. Anders moet u type A of type C combineren

Technische details

meubeltype	tafel	tafelaccessoires uitrusting	draagarmen
type tafel	accessoire	tafelaccessoires functie	Kantelbaar in -20°, 0° en +20°
legbord-/niveautype	legbord	materiaal	staal
voor tafelttype	paftafel	oppervlak legbord	m. poedercoating
breedte	800 mm	kleur bodem	blank aluminiumkleurig // RAL9006
diepte	200 mm	gebruiksinstructie	Let op bij legborden aan weerszijden: Bij legborden die in een rechte hoek ten

		opzichte van het profiel met perforaties staan, m
draagvermogen per niveau	25 kg	gewicht 2,6 kg

Dit past ook bij ...

215931		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 300 x 200 x 200 mm
216359		stretchfolie, levering als rol, folie lengte x breedte 300 m x 500 mm, Van polyethyleen, dikte 23 µm, in transparant
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en breed
229873		barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm
526491		cutter, afbreekmes met automatisch inschuifbaar lemme, met vastklikmechanisme en afbreekhulp