

## META magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1254 x 304 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 439988



Das Lagersystem



## META Schroefstelling

### Basisstelling

magazijnstelling - grondveld



- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1254 x 304 mm
- veldlast 600 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 1250 x 300 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel in lengte- en diepterichting
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden


## Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // veiligheidsrand
stellingtype	magazijnstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	schroefsysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	grondveld	legbord-/niveautype	Stalen bodem
materiaal	staal	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	1850 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1254 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	304 mm	stabiliteit / versterking / vers	lengte-/diepterichting
vaklast	80 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	600 kg	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	5 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1250 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	300 mm	gewicht	29,065 kg

## Gerelateerde Producten

439999		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1252 x 304 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
440364		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1250 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
--------	---	--

217213		<p>EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken</p>
227961		<p>aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart</p>
991798		<p>bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit</p>