


Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1205 x 695 mm, 9 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500677



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Ladekast

laden met 200 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1205 x 695 mm
- 9 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 200 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest













- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	kast	uittrekrail lade	telescooprail
type kast	ladekast	uittrekbare lade	100 %
materiaal	staal	hoogteverstelraster lade	25 mm
hoogte	1000 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	1205 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	695 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
kast uitrusting	lades	afsluitbaar	ja
laden aantal	9 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal x hoogte	2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm	scheidingswand	nee
frontheogte 75 mm	2 stuks	greep	greeplijst
frontheogte 100 mm	6 stuks	verrijdbaar	nee
frontheogte 150 mm	1 stuks	garantie	5 jaar
draagvermogen lade	200 kg	certificering	GS // TÜV
indelingsraster staand	50 mm	gewicht	210 kg
indelingsraster liggend	30 mm		

Gerelateerde Producten

501097		scheidingswand, 4 lengteverdelers + 5 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, frontheogte 150 mm, breedte 1100 mm
501113		scheidingswand, 8 lengteverdelers + 22 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, frontheogte 75 mm, breedte 1100 mm
501114		scheidingswand, 8 lengteverdelers + 22 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, frontheogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501115		scheidingswand, 8 lengteverdelers + 22 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, frontheogte 150 mm, breedte 1100 mm
501150		set inzetbakken, bestaand uit 54 bakken, 42 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, frontheogte 75 mm, breedte 1100 mm
501151		set inzetbakken, bestaand uit 54 bakken, 42 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, frontheogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501164		set inzetbakken, bestaand uit 33 bakken, 33 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, frontheogte 75 mm, breedte 1100 mm
501165		set inzetbakken, bestaand uit 33 bakken, 33 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, frontheogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501169		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 1100 mm, breedte 1100 mm, in zwart
501173		antislipmat, passend voor ladebreedte 1100 mm, breedte x diepte 1100 x 600 mm, dikte 5 mm, in antraciet

532138		etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm
532139		etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood