

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 60 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 75 x 25 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Artikelnummer: 526432



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Wiel

wiel

- draagvermogen 60 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 75 x 25 mm
- naaf lengte x Ø 28 x 6 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	apparaatwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	wiel	naaflengte	28 mm
draagvermogen	60 kg	naafboorgat	6 mm
banden	TPE	wielbreedte	25 mm
wiel-Ø	75 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	kunststof	gewicht	0,152 kg
wiellager	glijlager		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken