

## wegwerppallet

van PE-regeneraat, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 1000 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 2500 / 800 kg, onderbouw 9 voeten, bovendeck doorbroken



VE 5 stuks

Artikelnummer: 531766

## Export-/wegwerppallet

### zonder veiligheidsrand

wegwerppallet





- van PE-regeneraat
- hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 1000 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 2500 / 800 kg
- Aan alle zijden inrijdbaar
- onderbouw 9 voeten
- bovendeck doorbroken
- Plaatsbesparend stapelbaar
- Temperatuurbestendig -10 °C tot +60 °C
- gewicht 6,5 kg

## Technische details

type verpakking	pallet	onderbouw	9 voeten
pallettype	wegwerppallet	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	150 mm	temperatuurbestendigheid	-10 °C tot +60 °C
lengte	1200 mm	inrijddiepte	900 mm
breedte	1000 mm	inrijdbreedte	700 mm
draagvermogen statisch	2500 kg	draagvermogen dynamisch	800 kg
materiaal	PE-regeneraat	borgrand	nee

inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	nestbaar	ja
bovendek	doorbroken	gewicht	6,5 kg
stapelbaar	ja		

## Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
240208		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm