

## werkbank

hoogte x breedte x diepte 990 x 1841 x 926 mm, tafelblad van hout, draagvermogen 320 kg, 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw/oranje



Artikelnummer: 532482

## Werktafel

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 990 x 1841 x 926 mm
- tafelblad van hout
- bladdikte 16 mm
- draagvermogen 320 kg
- 4-voetonderstel
- midden 1 legbord
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw/oranje

## Technische details

meubeltype	tafel	elektrisch geleidend	nee
type tafel	werkbank	onderbouwelementen midden	1 legbord
vorm onderstel	4-voetonderstel	materiaal plaat	hout
hoogte	990 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1841 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	926 mm	kleur onderstel	blauw/oranje
dikte plaat	16 mm	legborden	1 stuks
draagvermogen	320 kg	verrijdbaar	nee
in hoogte verstelbaar	nee	gewicht	61,04 kg

## Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218978		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1250 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs