

C+P

**armoire pour classeurs /
armoire pour vêtements**

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950
x 930 x 400 mm, Verrouillable avec
Poignée à serrure Ergo-Lock,
Mécanisme de fermeture 3 points,
soubassement socle, corps avec
thermolaquage en RAL7035 gris clair,
face avant avec thermolaquage en
RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 735798

ERGO



C+P Armoire vestiaire à casiers ERGO

armoire pour classeurs / armoire pour vêtements



- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 400 mm
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- force par plateau 70 kg
- équipé à gauche de 1 tablette, à droite de 4 tablettes
- double porte battante
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur et au pli sur tous les côtés
- avec poignée combinée
- Verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points

- soubassement socle
- structure en tôle d'acier
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoire	armoire pour classeurs / armoire pour vêtements	surface de tablette	galvanisé
hauteur	1950 mm	équipement armoire	tablettes
largeur	930 mm	équipement armoire gauche	1 tablette
profondeur	400 mm	équipement armoire droite	tablettes
cloison de séparation médiane	oui	nombre de tablettes/niveaux	4 pièce
soubassement	socle	type de soubassement	tablette en acier
verrouillable	oui	charge tablette	70 kg
système de fermeture	serrure à cylindre	type de porte	double porte battante
fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points	angle d'ouverture de porte	110 °
matériau	tôle d'acier	poignée	poignée combinée
tablette réglable au pas	15 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur et au pli sur tous les côtés
couleur du corps	gris clair // RAL7035	certification	GS
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
surface de corps	thermolaqué	Poids	59,52 kg

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
502975		Armoire superposable pour armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 500 x 930 x 400 mm, double porte battante avec poignée serrure, angle d'ouverture de la porte 110 °, verrouillable avec serrure à cylindre, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair, face avant en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, avec bandage TPE

