

## Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt und gewachst, Traglast 800 kg, Gestellausführung 2 FüÙe / 1 Container, Ausstattung: 4 Schubladen, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau



**Artikelnummer: 118331**

## Standard-Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt und gewachst
- Traglast 800 kg
- Gestellausführung 2 FüÙe / 1 Container
- Ausstattung: 4 Schubladen
- rechts 4 Schubladen
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Verschließbar mit Zentralverschluss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Schubladentraglast	75 kg
Tischtyp	Werkbank	Auszug Schublade	100 %
Gestellausführung	2 Füße / 1 Container	Material Platte	Multiplex
Gestellform	4-Fußgestell	Oberfläche Platte	geölt und gewachst
Höhe	840 mm	Farbe Platte	Buche
Breite	2000 mm	Material Gestell	Stahl
Tiefe	700 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	800 kg	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Farbe Front	blau // RAL5012
Werkbank Ausstattung	4 Schubladen	Schließsystem	Zentralverschluss
Unterbauten rechts	4 Schubladen	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl	4 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fronthöhe 150 mm	2 Stück	Gewicht	132,3 kg
Fronthöhe 200 mm	2 Stück		

## Zubehör

118348



Einteilungsset für Werkbank