

## Krause

### Fahrbare Stufen- Plattformleiter

#### STABILO® Professional

Aufstieg einseitig, 10  
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),  
Standhöhe 2,35 m, Podest Breite x  
Tiefe 500 x 450 mm, Holmlänge 3,6  
m, Handlauf beidseitig, Aus  
Aluminium

Artikelnummer: 139751



### Krause Stufenstehtleiter STABILO® Professional

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 10 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 2,35 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
- Holmlänge 3,6 m
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- Quertraverse 1,1 m breit
- 2 Rollen am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Gewicht 23,5 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Fahrbare Stufen- Plattformleiter	Breite Quertraverse	1,1 m
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	beidseitig
Holmlänge	3,6 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Höhe Podest	2,35 m	Sicherheitsbügel	ja
Standhöhe	2,35 m	Spreizsicherung	ja
Breite Podest	500 mm	Leiter Ausführung	zweitellig
Tiefe Podest	450 mm	Ablageschale	ja
Arbeitshöhe	4,35 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	10	Unterbau	2 Rollen
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Gewicht	23,5 kg
klappbar	ja		