

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

BS ROLLEN

Set bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Traglast 125 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 34 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm



Artikelnummer: 146812

## BS-ROLLEN Transportgeräterollen-Set

### Set aus 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Lenkrolle

- Set bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Traglast 125 kg
- Mit Kunststoff-Bereifung
- Durchmesser x Breite 100 x 34 mm
- Naben Länge x Ø 38 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 84x64/76x56 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
- Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 34 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Stahl
Rollentyp	Transportgeräterollen	Schwenklager	Kugellager
Set bestehend aus	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	Feststeller	Doppelstopp

Set	ja	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Gesamthöhe	128 mm
Traglast	125 kg	Nabenlänge	38 mm
Bereifung	Kunststoff	Nabenbohrung	12 mm
Rad-Ø	100 mm	Radbreite	34 mm
Material Felge	Kunststoff	Ausladung	34 mm
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	104 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben	Breite Platte	80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	84x64/76x56 mm
Befestigungsmaß	104 x 80 mm	Schraubloch Ø	9 mm
elektrisch leitend	nein	Gewicht	2,8 kg