

fetra Palettenroller

Traglast 750 kg, Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm, Ladehöhe 282 mm, Plattform offen, Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern



Artikelnummer: 158765

fetra ESD Palettenfahrgestell

Traglast 750 kg

Palettenroller

- Traglast 750 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm
- Ladehöhe 282 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Plattform offen
- Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
- Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät Transportroller

Bereifung TPE

Rollertyp	Palettenroller	Radlager	Rillenkugellager
elektrisch leitend	ja	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	750 kg	Rad-Ø	200 mm
Euronorm	ja	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladehöhe	282 mm	Höhe	329 mm
Ladeflächenlänge	1010 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	810 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Plattform	offen	Farbe	schiefergrau // RAL7015
Ladefläche Ausstattung	4 Fangecken als Aufsatzhilfe	Garantie	10 Jahre
Lenkstange	nein	Gewicht	304 kg