

## PAVOY

### Fahrbare Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Schrank, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Artikelnummer: 528768



### PAVOY Mobile Werkbank

Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 400 kg
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Schrank
- links 6 Schubladen
- rechts 1 Schrank
- Schubladen Höhe 6x100 mm
- Traglast je Schublade 20 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 80 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
- Mit Griffleiste
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt

- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Auszug Schublade	80 %
Tischtyp	Werkbank	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Gestellform	4-Fußgestell	Griff	Griffleiste
Höhe	915 mm	Material Platte	Multiplex
Breite	1090 mm	Farbe Platte	Buche
Tiefe	600 mm	Material Gestell	Stahl
Stärke Platte	25 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	400 kg	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
höhenverstellbar	nein	Material Verarbeitung	verschweißt
elektrisch leitend	nein	Türen Anzahl	1 Stück
Werkbank Ausstattung	6 Schubladen, 1 Schrank	fahrbar	ja
Unterbauten links	Schubladen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Unterbauten rechts	1 Schrank	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Schubladen Anzahl	6 Stück	Rad-Ø	160 mm
Schubladen Anzahl x Höhe	6x100 mm	Garantie	10 Jahre
Fronthöhe 100 mm	6 Stück	Gewicht	68 kg
Schubladentraglast	20 kg		

## Zubehör

100226		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100228		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100230		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
527857		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken

## Dazu passt auch ...

119026		Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannensboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung
195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau

520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
524705		Müllsackständer, für 70 - 120-Liter-Säcke, Höhe x Durchmesser 960 x 600 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Deckel aus Kunststoff in silber