

Nóniuszos tolómérő befelé álló csőrrel

Sorozat 573

Speciális tolómérő nehezen mérhető helyekhez.

Jellemzői:

- Furatok falvastagság méréséhez.



Safety
Dust- and
Water-
Protected
www.tuv.com
ID: 2011207400

ABSOLUTE®
IP67



573-651-20



573-652-20
Point jaw type



Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Tömeg [g]
573-651-20	0-150	±0,03 mm	157
573-653-20	0-150	±0,03 mm	157

Metrikus

Kúpos mérőpofa

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Tömeg [g]
573-652-20	0-150	±0,03 mm	157
573-654-20	0-150	±0,03 mm	157



Hegyes mérőpofa

Specifikáció

Felbontás	0,01 mm
Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Kijelző	LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva	Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper Type
264-620	U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység tolómérőkhöz
264-621	U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység tolómérőkhöz
02AZF310	Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

