


RJl Kabel AWG 26/7,flex., IP20, 5m,CAT6



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 751 1527
Beschreibung	RJl Kabel AWG 26/7,flex., IP20, 5m,CAT6
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09457511527

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING RJ Industrial®
Steckverbinder 2	HARTING RJ Industrial®
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	5 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
-----------------	-----



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	276 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140063785
eCl@ss	27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)