



Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Kurzbezeichnung des Geräts	PratiKa-Stecker
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Kleinspannung
Beschreibung der Pole	2P
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Gerade
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	40-50 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
2. Nutposition im Uhrzeigers.	12 h
Stecksockelmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte	Stifte: vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	4...10 mm ²
Äußerer Kabeldurchmesser	6...23 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	0,145 kg
Höhe	158 mm
Breite	57,5 mm
Tiefe	57,5 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Weiß

Montage

Normen	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Feuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,8 cm
VPE 1 Breite	5,8 cm
VPE 1 Länge	15,8 cm
VPE 1 Gewicht	132,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	21,0 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	1,448 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	6,279 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------