

Benennung/Description

Signalhupe
Signal horn



Artikel-Nummer
Material number

575 000 XX

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

575 000 75	24 V AC/DC	55mA ca. 365g
575 000 70	12-48 V AC/DC	210mA ca. 375g
575 000 60	115-230 V AC	30mA ca. 410g



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lautstärke	108 dB(A) / 1m	Volume	108 dB(A) / 1m
Lebensdauer	min. 5.000h	Life duration	min. 5.000h
Stromaufnahme	Siehe Liste	Current consumption	See list
Spannungsbereich	24 V ± 10% 12-48 V ± 10% 115-230 V ± 10%	Voltage range	24 V ± 10% 12-48 V ± 10% 115-230 V ± 10%
Tonart	Dauerton	Tone type	Continuous tone
Tonfrequenz	ca. 110Hz	Tone frequency	ca. 110Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm ²	Connection	Screwable connection with wire protection max. 1,5mm ²
Befestigung	Wandmontage	Fixing	Wall mounting
Einbaulage	Schallaustritt nicht nach oben	Installation position	Sound outlet not facing upwards
Kabeleinführung	Membrantülle, Kabeldurchmesser max. 13	Cable entry	Membrane grommet, cable diameter max. 13mm
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-30°C ... +50 °C	Temperature	-30°C ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V	Environmental conditions	Pollution degree 3, U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V
Werkstoff Gehäuse	PC/ABS-blend	Material housing	PC/ABS-blend
Sonstige Daten		Other specifications	
Besonderheiten	Lautstärke einstellbar ca. 60 – max. 108 dB	Characteristics	Volume adjustable ca. 60 – max. 108 dB
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nom} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

