


Drossel

VMPA1-FT-NW0.5-10

Teilenummer: 572545

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	9 ... 12 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Nennweite	0,5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, geölt oder ungeölt
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur	-20 ... 40 °C
Mediumstemperatur	-5 ... 60 °C
Produktgewicht	0,06 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung