




---

 Produktdetails

# AP9R

## AP9R Kabelabzweigbox rot IP65




---

### Allgemeine Informationen

Typ	AP9R
Bestellnummer	2TKA00001563
EAN	6438199003184
Beschreibung	AP9R Kabelabzweigbox rot IP65

Langbeschreibung	<p>Die Anschluss-/Abzweigdosen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzustechende Membran-Kabeleinführungen und zwei weitere an der Unterseite für Kabel bis zu einer Dicke von 17 mm. Die Membran dichtet die Kabeleinführungen zuverlässig ab. Die Kästen werden mit einem einrastenden Deckel sicher verschlossen. Zum Öffnen wird ein Schraubendreher in die Öffnungsschlitze gesteckt. Schrauben sind nicht erforderlich. Die Montagetemperatur beträgt - 15 bis + 60 °C.</p> <p>Vorteile: 12 selbstdichtende Kabeleinführungen, extrem stabiles Gehäuse (PP), dauerelastische Membraneinführung (SEBS), optimales Preis-/Leistungsverhältnis, größtmöglicher Anschlussraum, Schutzklasse IP55, zertifiziert nach EN60670-21:2007 und EN60670-22:2006. UV-beständig und halogenfrei. Glühdrahtprüfung nach IEC 659-2-11.</p>
------------------	---

---

### ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions Label	Ja
------------------------	----

---

### Produktkreislaufwirtschaft

Nachhaltiger Materialanteil	mechanisch recyceltes Polymer - 85 %
Konzernziel für die Deponierung von Abfällen	Es werden keine ungefährlichen Abfälle auf einer Deponie verbracht
Dienste zur Verlängerung der Lebensdauer	Aufrüstbarkeit
Anweisungen zur Produktlebensdauer	9AKK108468A2670

## Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung (U <sub>i</sub> )	500 V
Anzahl Leitungseinführungen	14
Art der Deckelbefestigung	einrasten
Anschlussart Eingang	abdichtende Membran
Montageart	universal
Form	quadratisch
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff
Lieferumfang	keine
Art der Abdeckung	Blindabdeckung
Farbe	rot

## Material Compliance

RoHS Information	9AKK106713A4634
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20240314
REACH Erklärung	9AKK106713A4633
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

## Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

## Abmessungen

Breite	86 mm
Höhe	0.039 m
Tiefe	86 mm
Gewicht	0.066 kg

## Bestelldaten

Menge	Karton 5 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.33 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Finnland)	1612500
E-Nummer (Schweden)	1438438

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung -  
CE

9AKK108467A2081

---

---

## Installation / Montage

---

Montage- und  
Betriebsanleitung

9AKK107045A7551

---

---

## Hauptdokumente

---

Datenblatt, technische  
Information

9AKK10103A2549

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8

EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

ETIM 9

EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsmaterial → Aufputzkästen → Im Freien oder Anwendungen in feuchten Räumen

