



LU501

Sicherungselement 1P UL 690V L38 1PLE

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	77 mm
Breite installiertes Produkt	18 mm
Tiefe installiertes Produkt	75 mm
Polanzahl	1 P
Nennstrom	32 A
Sicherungscharakteristik	gG-Midget
Anzahl Module	1
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A
Betriebstemperatur	-5...40 °C
Drehmoment	2Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.7 W
Isolationsspannung	690 V
Schutzart	IP20
Montageart	DIN Hutschiene (REG)
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	2.5 / 10 mm ²
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2.5 / 10 mm ²
Sicherungsgröße	10.3 x 38
Verriegelbar	Nein
Versorgungsspannungsart	AC