

90 Grad-Winkeladapter, 1:1 verschraubbar mit RS-485/422-Schnittstelle oder RS-232-Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung 90-Grad-Winkeladapter, 1:1

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage Ja; am HMI anschraubbar

Schnittstellen

Schnittstelle HMI Seite

• Anzahl Pins HMI Seite 9; männlich

Schnittstelle Device-Seite

• Anzahl Pins Device Seite 9; weiblich

Schutzart und Schutzklasse

IP (rundum) keine

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

RoHS-Konformität Ja

China-RoHS-Konformität Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Aluminiumguss	Ja
Schraubentyp	
• Flach	Ja; HMI Seite
Momente/Kräfte	
• Anziehdrehmoment, min.	0,18 N·m; zu wenig Moment, kann zum Lösen der Schrauben führen
• Anziehdrehmoment, max.	0,2 N·m
• Anziehdrehmoment, empfohlen	0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen
Maße	
Breite	31 mm
Höhe	25 mm
Dicke	25 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	34 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für alle passenden Schnittstellen geeignet
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6642-0*
• Produkt 2	6AV6542-0*
• Produkt 3	6AV6545-0*
• Produkt 4	6AV6644-*
• Produkt 5	6AV6545-8*
• Produkt 6	6AV6640-0C*
• Produkt 7	6AV6643-7BA00-*
• Produkt 8	6AV6643-7CD00-*
• Produkt 9	6AV6643-7DD00-*

- Produkt 10
- Produkt 11
- Produkt 13
- Produkt 14
- Produkt 15

letzte Änderung:

6AV2124-*
6AV2128-3*
6AV6647-*
6AV6643-8*
6AV2123-2*

01.12.2020