

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0BE31-8BA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

#### Ausgang

Bemessungsstrom	204,0 A
-----------------	---------

### Mechanische Daten

#### Maße

Breite	150,0 mm
Höhe	517,0 mm
Tiefe	230,0 mm
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	21,7 kg

### Anschlüsse

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	35,00 ... 150,00 mm <sup>2</sup>

#### Lastseitig

Ausführung	Geschirmte Leitung
Anschlussquerschnitt	50,00 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge	1,10 m

#### PE-Anschluss

Ausführung	Am Gehäuse über Schraubbolzen M10
------------	-----------------------------------