

Anschlusskabel PN für Mobile Panels (PROFINET), Sonderlänge 8m



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Anschlussleitung PN

Versorgungsspannung

Nennwert (DC) 24 V

Schutzart und Schutzklasse

IP (frontseitig) IP65

IP (rückseitig) IP65

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja; z. B. Not-Stopp, Zustimmungtaste

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. 0 °C
- max. 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -40 °C

• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %
Leitungen	
Leitungslänge	8 m
kleinster Biegeradius	45 mm
Farbe des Kabelmantels	grün
Ölbeständigkeit Aussenmantel	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle
Beständigkeit gegen MEK, Xylol, Toluol, Isopropanol	Ja
Mechanik/Material	
Material des Kabelmantels	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüffart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963
Maße	
Dicke	9 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0B*
• Produkt 2	6AV6645-0C*
letzte Änderung:	28.11.2020