

ZARGES

Alu-Kastenwagen

W 170

Ladefläche Länge x Breite 1250 x 700 mm, Inhalt 655 l, Höhe x Länge x Breite 955 x 1300 x 750 mm, mit Gummi-Bereifung

Artikelnummer: 146498



ZARGES Alu-Kastenwagen W 170

Alu-Kastenwagen

- Ladefläche Länge x Breite 1250 x 700 mm
- Inhalt 655 l
- Höhe x Länge x Breite 955 x 1300 x 750 mm
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Aluminiumkonstruktion, genietet und verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	4 Wände
Wagentyp	Kastenwagen	Wand Ausstattung	umlaufende Sicken als Zubehör (nicht enthalten)
Material	Aluminium	Deckel	

Material Verarbeitung	genietet und verschweißt	abschließbar	nein
Ladeflächenlänge	1250 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	700 mm	Bereifung	Gummi
Höhe	955 mm	Radlager	Rollenlager
Länge	1300 mm	Rad-Ø	125 mm
Breite	750 mm	Rad Ausstattung	Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Inhalt	655 l	Radanordnung	rechteckig
Euronorm	nein	Gewicht	26 kg

Zubehör

146503



Scharnierdeckel, für Kastenwagen Länge x Breite 1300 x 750 mm, Deckel mit Gurtband und 2 Verschlüssen, aus Aluminium