

Wilms Elektroheizer EL3

Mit 1 Heizstufe(n), Höhe x Länge x Breite 310 x 400 x 335 mm, Einfach zu tragen durch Tragegriff, In schwarz/gelb

Artikelnummer: 243736



Elektroheizer

- Für den Einsatz in Werkstätten, Lagerräume, Garagen und Baustellen
- Mit 1 Heizstufe(n)
- Heizleistung 3 kW, Luftleistung 200 m³/h
- Höhe x Länge x Breite 310 x 400 x 335 mm
- Spannungsversorgung Netzteil 230V/50 Hz
- Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
- Temperaturbereich 0°C bis +40°C
- Mit eingebautem Raumthermostat und Radialventilator
- Einsatz als reiner Lüfter möglich
- Einfach zu tragen durch Tragegriff
- In schwarz/gelb

Technische Details

Bürohelfer	Heizgerät	Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Heizgerätetyp	Elektroheizer	Farbe	schwarz/gelb

geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Baustellen	Ventilatorentyp	Radialventilator
Heizstufen	1	Heizgerät Ausstattung	Raumthermostat
Heizleistung	3 kW	Heizgerät Funktion	reiner Lüfter
Luftleistung	200 m³/h	Griff	Tragegriff
Höhe	310 mm	WEEE- Registrierungsnummer	DE90579767
Länge	400 mm	WEEE-Geräteart	Wärmeüberträger KAT 1
Breite	335 mm	Marke laut EAR-Register	Wilms
Spannungsversorgung	Netzteil 230V/50 Hz	Gewicht	13 kg
IP Schutzart	44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen		

Zubehör

243742



Warmluftschlauch, Für Elektroheizer, Länge x Durchmesser 7,6 m x 100 mm, In gelb/schwarz