



## Trennscheibe A 24 Extra

Artikelnummer: 13492

Preisgünstige Universalscheibe für die Metallbearbeitung

Durchmesser:	230,00 mm
Breite:	3,00 mm
Bohrung:	22,23 mm
Form:	GER
Arbeitshöchstgeschwindigkeit:	80 m/s
Zulässige Drehzahl:	6600,00 1/min
Abmessung in mm:	230X3X22,23
Packungseinheit:	25
Mindestbestellmenge:	25 Stk.

### Anwendungsgebiete:

 Metall Universal