


Adatlap

Termékmegnevezés	PKG MP SW
Rövid leírás	Páncéljellegű kötődoboz, ellenálló vízszugárral szemben
Tulajdonságok	vakolat fölé, nedves helyiségekbe alkalmas, elődomborított csőbevezetéssel
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Besorolás	AC 690 V, IP 40



Normák: EN 60670-22



Hőmérséklet tartomány	Védettség	UV-sugárzás tűrése*
-25 / +60 °C	IP65	L2

Cikkszám	Méreték doboz	Csömérethez	Kiscsomag	Nagycsomag
016 404	105 x 105 x 64 mm	25 mm	5 db	50 db
010 789	200 x 150 x 85 mm	25 mm	2 db	12 db

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Halogénmentes	hamis
Sorolható	hamis
Csatlakozások száma	6
Csatlakozás típusa	előpréselés
Felszerelve	nincs
Fedél kivitel	szerelőfedél
Robbanásbiztos kivitel	hamis
Időjárásálló	hamis
Anyag	PVC-U

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.