

## Start-Stop-Fernbedienung „Remote Control“

- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der Düse
- Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage
- Pneumatische Ein-/Auslassventile
- Ein MUSS für alle gewerblichen Betreiber
- Für alle Modelle erhältlich (siehe Tabelle unten!)



**CB-Serie**  
Armaturen für pneumatische Steuerung, Remote Control

## Protect yourself - persönliche Granulatstrahl-Schutzausrüstung



**Schutzmaske M 01** 21380 9  
Preis in € 220,00

- Vollvisier-Schutzhaube gem. CE 0426 EN 140
- Zwei integrierte Luftansaugfilter
- Kopf- und Schulterabdeckung
- Schlagfestes Sichtglas
- Ideal für leichtes Sandstrahlen, stauberzeugende Tätigkeiten und Lackieren



**Schutzmaske M 02** 21381 6  
Preis in € 435,00

- Vollvisier-Schutzhaube gem. CE 0426 EN 271
- Mit Aktivkohle-Frischlufffilter
- Kontinuierliche Mund- und Nasenbelüftung
- Kopf- und Brustabdeckung
- Schlagfestes Sichtglas
- Ideal für regelmäßige Sandstrahler



**Schutzmaske M 03** 21382 3  
Preis in € 685,00

- Vollvisier-Schutzhaube gem. CE 0426 EN 271
- Mit Aktivkohle-Frischlufffilter
- Kontinuierliche Mund- und Nasenbelüftung, Gasmasken mit erhöhter Sicherheit
- Kopf- und Brustabdeckung



**Schutzmaske M 04** 21383 0  
Preis in € 650,00

- Vollvisier-Schutzhelm gem. CE 0426 EN 271
- Mit Aktivkohle-Frischlufffilter
- Kontinuierliche, komfortable Helmbelüftung
- Kopf- und Brustabdeckung
- Ideal für intensives Sandstrahlen

CB SERIE	Geräteleistung		Strahldüse	Druckluftschlauch		Abmessungen		Schutzmaske			EAN 90 04853	EAN 90 04853		
	Tankinhalt	Arbeitsdruck		Venturi** Ø	Innen-Ø x Außen-Ø	Schlauchlänge	Höhe	Leer-gew.	Vollvisier, im Lieferumfang				Bestellnummer	
									M 01	M 02				M 04
	l	bar	Typ/mm	mm	m	cm	kg					Bestellnummer *		
CB 24-V1	24	1 - 7	UG-1/4	16 x 30	5	80	32	●			21301 4	22301 3		
CB 24-V2	24	1 - 7	UG-1/4	16 x 30	10	80	32	●			21302 1	22302 0		
CB 24-V3	24	1 - 7	UG-1/4	16 x 30	5	80	32		●		21303 8	22303 7		
CB 24-V4	24	1 - 7	UG-1/4	16 x 30	10	80	32		●		21304 5	22304 4		
CB 24-V5	24	1 - 7	UG-1/4	16 x 30	5	80	32			●	21305 2	22305 1		
CB 24-V6	24	1 - 7	UG-1/4	16 x 30	10	80	32			●	21306 9	22306 8		
CB 60-S1	60	1 - 8	UG-1/5	16 x 30	10	113	72		●		21312 0	22312 9		
CB 60-S2	60	1 - 8	UG-1/5	16 x 30	10	113	72			●	21313 7	22313 6		
CB 60-S3	60	1 - 8	UG-1/5	25 x 40	10	113	72		●		21314 4	22314 3		
CB 60-S4	60	1 - 8	UG-1/5	25 x 40	10	113	72			●	21315 1	22315 0		
CB 115-C1	115	1 - 12	UG-1/5	16 x 30	10	130	90		●		21321 2	22321 1		
CB 115-C2	115	1 - 12	UG-1/5	16 x 30	10	130	90			●	21322 9	22322 8		
CB 115-C3	115	1 - 12	UG-1/5	25 x 40	10	130	90		●		21323 6	22323 5		
CB 115-C4	115	1 - 12	UG-1/5	25 x 40	10	130	90			●	21324 3	22324 2		
CB 215-D1	215	1 - 12	UG-1/6	25 x 40	10	140	120			●	21325 0	22325 9		
CB 215-D2	215	1 - 12	UG-1/6	25 x 40	20	140	120			●	21326 7	22326 6		
CB 215-D3	215	1 - 12	UG-1/6	32 x 48	10	140	120			●	21327 4	22327 3		
CB 215-D4	215	1 - 12	UG-1/6	32 x 48	20	140	120			●	21328 1	22328 0		
CB 300-T1	300	1 - 12	UG-1/6	25 x 40	10	145	150			●	21330 4	22330 3		
CB 300-T2	300	1 - 12	UG-1/6	25 x 40	20	145	150			●	21331 1	22331 0		
CB 300-T3	300	1 - 12	UG-1/6	32 x 48	10	145	150			●	21332 8	22332 7		
CB 300-T4	300	1 - 12	UG-1/6	32 x 48	20	145	150			●	21333 5	22333 4		

\* = inkl. Remote Control

\*\* = Druckluft- und Granulatbedarf siehe Seite 58