

# ROLINE LineSecure 1000R

<b>Numéro d'article</b>	19.40.1111
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	19.40.1111
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990154791



## ROLINE LineSecure - UPS Line Interactive

- Interface RS-232
- UPS Management Software : Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64, MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUX
- Protection téléphone / modem
- Sortie Sinus
- Réglage automatique de la tension
- Affichage de l'état des fonctions de l'onduleur

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive, Rackmount
Couleur	blanc
Comprend	UPS, logiciel, câbles
Classification selon IEC 62040-3	VI-SS-333
Technologie UPS	Line Interactive
Classe de puissance	1000 ... 1900 VA
Puissance (VA/W)	1000 / 670
Degré d'efficacité	95 %

Autonomie	3 min
Autonomie pleine/demi puissance	3 / 6 min
Poids	20 kg
Dimensions (HxLxP)	84 x 483 x 430
Forme de construction	Rackmount
Tension (entrée)	230V +- 15%
Tension (sortie)	230V
Fréquence	50Hz
Type de connexion (entrée)	Kaltgeräte IEC320 C14
Sorties	3
Type de connexion (sortie)	3 x Kaltgeräte IEC320 C13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz
Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	0
D'unités d'allongement de durée de vie	--
Slots d'enchâssement pour carte adaptateur	0
Slot d'enchâssement pour carte adaptateur	--
Niveau de bruit	40dBA
Interface	RS232
RS-232 Interface	oui
Batteries Hot Swap	non
Bypass	non
Protection de surtension supplémentaire	Téléphone / Fax

Témoin de fonctionnement	LED
LED témoin de fonctionnement	8 LED
Ecran témoin de fonctionnement	--
Software d'administration OS incluse	Windows
Refroidissement interne	actif, ventilateur
Température de l'environnement	0-40°C