

Wilms Elektroheizer EL3

Mit 1 Heizstufe(n), Höhe x Länge x Breite 310 x 400 x 335 mm, Einfach zu tragen durch Tragegriff, In schwarz/gelb

Artikelnummer: 243736



Elektroheizer

- Für den Einsatz in Werkstätten, für Lagerräume, Garagen und Baustellen
- Mit 1 Heizstufe(n)
- Heizleistung 3 kW, Luftleistung 200 m³/h
- Höhe x Länge x Breite 310 x 400 x 335 mm
- Spannungsversorgung Netzteil 230V/50 Hz
- Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
- Temperaturbereich 0°C bis +40°C
- Mit eingebautem Raumthermostat und Radialventilator
- Einsatz als reiner Lüfter möglich
- Einfach zu tragen durch Tragegriff
- In schwarz/gelb

Technische Details

Bürohelfer Heizgerät

Temperaturbereich 0°C bis +40°C

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| Heizgerätetyp | Elektroheizer | Farbe | schwarz/gelb |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Baustellen | Ventilatorentyp | Radialventilator |
| Heizstufen | 1 | Heizgerät Ausstattung | Raumthermostat |
| Heizleistung | 3 kW | Heizgerät Funktion | reiner Lüfter |
| Luftleistung | 200 m³/h | Griff | Tragegriff |
| Höhe | 310 mm | WEEE- Registrierungsnummer | DE90579767 |
| Länge | 400 mm | WEEE-Geräteart | Wärmeüberträger KAT 1 |
| Breite | 335 mm | Marke laut EAR-Register | Wilms |
| Spannungsversorgung | Netzteil 230V/50 Hz | Gewicht | 13 kg |
| IP Schutzart | 44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen | | |

Zubehör

243742



Warmluftschlauch, Für Elektroheizer, Länge x Durchmesser 7,6 m x 100 mm, In gelb/schwarz