

EUR-Gitterbox-Palette

Nach DIN 15155 und UIC-Merkblatt 435-3, zugelassen zum europäischen Palettenpool. Inkl. 1 Schreibtäfel.


- Rahmen als Winkeleisen-Konstruktion, Füße aus Kastenprofil
- Boden mit Stahlunterzügen und Massivholz-Einlagen
- Seitenwände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4,5 mm, 1 Längswand mit 2 Klappen
- Lackierung steingrau RAL 7030

Gitterbox-Palette

Halbhoch

Wie EUR-Gitterbox-Paletten, jedoch ohne Schreibtäfel. 2 halbhohle Boxen gestapelt ergeben die Höhe einer EUR-Gitterbox.

Gitterbox	[1] EUR	[2] halbhoch		
Ausführung	1 Wand mit 2 Klappen	4 feste Wände	mit Klappe halbe Höhe	mit Klappe ganze Höhe
Breite x Länge mm	800 x 1200	800 x 1200	800 x 1200	800 x 1200
Traglast / Auflast kg	1500 / 6000	1500 / 4500	1500 / 4500	1500 / 4500
Einfahrweiten B / L mm	590 / 760	590 / 760	590 / 760	590 / 760
Stapel- / Füllhöhe mm	970 / 800	500 / 330	500 / 330	500 / 330
	626475	626486	626497	626511
	---	---	---	---



Gitterbox-Palette

Faltbar

Kompatibel mit der EUR-Gitterbox-Palette. Inkl. 1 Schreibtäfel.

- Geschweißte Winkeleisen-Konstruktion
- Boden aus profiliertem Stahlblech, Unterfahrhöhe 100 mm
- Seitenwände aus Baustahlgitter 50 x 50 x 4 mm
- Lackierung steingrau RAL 7030

Breite x Länge mm	800 x 1200
Traglast / Auflast kg	1000 / 3000
Stapel- / Füllhöhe mm	970 / 800
Einfahrweiten B / L mm	590 / 760
	520042
1 Stück	---
ab 10 Stück, Preis pro Stück	---



Etikettenhalter

Einhängbar

Zur einfachen, schnellen Behälter-Kennzeichnung durch Bekleben, Beschreiben, Magnet- oder Klemmleisten-Befestigung.

- Aus verzinktem Stahlblech
- Beschriftungsfläche 125 x 100 mm ohne, 300 x 230 mm mit Klemmleiste
- Klemmbereich 25, 35, 45, 55 oder 140 mm, individuell einstellbar
- Magnete Ø 20 mm als Zubehör
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE



Individuell einstellbar

Ausführung 300 x 230 mm inkl. Klemmleiste

Fläche mm	125 x 100	300 x 230
	510137	510138
1 VE	---	---
ab 3 VE	---	---
Preis pro VE		
Direkt mitbestellen		
Magnete, VE = 25 Stück	525093	---