



NUMINOS® CL DALI S

Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz
3000K 36°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® CL DALI S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004419
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	72
Anzahl Leuchten an LS C16A	122
Höhe Einschaltstrom	52 A
Dauer Einschaltstrom	1 µs
Lumen	1020 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791815	
--------	---

Zubehör

1006167	NUMINOS S , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	16.2 cm
Durchmesser	6.5 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Bruttogewicht	0.725 kg
BIG WHITE Seite	104