



## TRUKKO 80

Spiegel Ø 80 cm, chrom

Besonders funktionales, dimmbares Licht für Ihr Badezimmer in wahlweise 3000K, 4000K oder 6500K erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED in der Wandaufbauleuchte TRUKKO WL in runder Form. Die verbaute Antibe-schlag-Technik verhindert das Beschlagen des Spiegels und sorgt damit für mehr Komfort. Nachhaltig und war-tungsarm ist diese Wandaufbauleuchte durch eine zu er-wartende Lebensdauer von 30.000 Stunden.

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007200
IP Code	IP 44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Schalter dimmbar
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	24 V
Schutzklasse	II
Wattage	23 W
minimale Umgebungstemperatur	-15 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	55 A
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	1100/1130/1210 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/6500 Kelvin
Farbe	transparent
CRI	90
Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	1
Tiefe	2.8 cm
Durchmesser	79 cm

## Lichtquelle

1807457		<b>Nettogewicht</b>	6.3 kg
		<b>Bruttogewicht</b>	6.741 kg
		<b>BIG WHITE Seite</b>	331