

**Artikelnummer:** 127149

**Kurzbeschreibung:** Kippmulde KK 600, grau (RAL 7005)

**Langbeschreibung:** Kippmulde KK 600: Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung. Kippbar gelagerte, kastenförmige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweißt. Mittels Stapler leicht versetzbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Tragkraft: 300 kg Inhalt = Muldeninhalt 600 l Schüttkantenhöhe: 520 mm Maße: L 1390 x B 840 x H 910 mm Gewicht: 125 kg (lackiert), 138 kg (verzinkt)

**EAN/GTIN:** 4052462038721

