

AXOR Starck Organic

4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Oberfläche: **Polished Red Gold** Artikelnummer: **12425300**



Merkmale

- besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 190 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche
- Strahlart Armatur: Laminarstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
- maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Wannenrandmontage

Technologie




AXOR Starck Organic
4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat
 Oberfläche: **Polished Red Gold** Artikelnummer: **12425300**



Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm

