



Laminiergerät iLAM Home Office A4

- Laminierbreite: 230 mm
- 2 Rollen
- mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton
- Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen
- niedriger Energieverbrauch - mit automatischer Abschaltung nach 30 Minuten
- Temperatur: fest, max. 130 °C
- max. Laminierdicke: 0,4 mm
- Schalter zum Einstellen der Folienstärke
- Kunststoffgehäuse in Metallic-Farben
- empfohlen für die Verwendung mit Leitz UDT Heißlaminierfolien
- Maße: (B)370 x (T)128 x (H)76 mm
- Lieferung inkl. Laminierfolien-Starterkit (5 Folien)

Anwendungsbeispiele:

- kompaktes Design für Zuhause und im Büro
- für Bekanntmachungen, Referenzlisten, Arbeitsanweisungen, Telefonlisten
- für Broschüren, Werbemittel und Verkaufs-Präsentationen
- für Checklisten
- für Menükarten
- für Urkunden / Diplome
- für Visitenkarten
- zum Gestalten abwischbarer Kalender
- für gedruckte Digitalfotos- Schutz wertvoller Unterlagen vor Flüssigkeiten und Spritzern- zur Verstärkung von Dokumenten, z.B. für Poster und Schilder



Laminiergerät iLAM Home Office A4, blau



Laminiergerät iLAM Home Office A4, grau



Laminiergerät iLAM Home Office A4, grün



Laminiergerät iLAM Home Office A4, pink



Schalter zum Einstellen der Folienstärke



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Aufwärmzeit	Geschwindigkeit	Folienstärke	Format	Farbe	Anschluss	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Laminiergerät iLAM Home Office A4	3 Minuten	300 mm / Min.	250 mic (2 x 125)	A4	blau	Eurostecker	7368-00-36	80736836
		300 mm / Min.	250 mic (2 x 125)	A4	grau	Eurostecker	7368-00-89	80736889
Laminiergerät iLAM Home Office A4	3 Minuten	300 mm / Min.	250 mic (2 x 125)	A4	grün	Eurostecker	7368-00-54	80736854
		300 mm / Min.	250 mic (2 x 125)	A4	pink	Eurostecker	7368-00-23	80736823