

DIGITUS®

**19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, einteilige Glas-Fronttür, Breite: 800 mm**

ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** modulare Aluminiumrahmenkonstruktion
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** Stahlfronttür mit 4 mm dickem Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff abschließbar, 120° Türöffnungswinkel • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar
- **Rückwand:** abschließbar
- **Schließmechanismus:** gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände • EMKA Schließung
- **Kabelführungen:** ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden • 3x ausgestanzter Kabeleinlass mit Kunststoffabdeckung im Dach • ausgestanzter Kabeleinlass mit Kunststoffabdeckung im Boden links und rechts
- **Eigenschaften:** Stahlblech 1,5 mm stark • hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik • Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterelement
- 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut • 19" Profilschienen in der Tiefe variabel • 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung • 19" Profilschienen sind 8-12 Mikrometer verzinkt für Korrosionsbeständigkeit • Türanschlag einfach wechselbar • Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung • 2 Stück Schlüssel für Fronttür, Rückwand und Seitenwände • mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- bei Schränken ab 26 HE: 2 Stück verbaute Tiefenstreben für mehr Stabilität
- bei Schränken ab 32 HE: 4 Stück verbaute Tiefenstreben für mehr Stabilität
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
- **Lieferumfang:** inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), Nivellierfüße, 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Netzwerkschrank Dynamic Basic, 32 HE

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Netzwerkschrank	32 HE	mit Glastür	600 kg	800 x 800 mm	1.590 mm	schwarz	DN-19 32U8/8-DB	11007285