

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 80 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 50 x 19 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm

Numéro d'article: 139514



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante

roulette pivotante




- force 80 kg
- avec bandage plastique
- diamètre x largeur 50 x 19 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées, portée 36 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	trou de fixation	10,2 mm
type de roulettes	roulette pour machines	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
charge	80 kg	pare-fils	non
pneumatique	plastique	hauteur totale	73 mm
Ø de roue	50 mm	largeur de roue	19 mm

matériau de jante	plastique	portée	36 mm
roulement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
élément de fixation	trou de fixation	couleur de la jante	noir
conducteur d'électricité	non	Poids	0,2 kg

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés