

Moravia glissière de protection anticollision BLACK BULL S-Line

élément : Barres horizontales,
convient pour le extérieur, hauteur x
longueur x profondeur 60 x 2000 x 40
mm, en acier galvanisé à chaud
avec revêtement plastique coloris
jaune, à visser



MORAVIA
kompetent und fair



Numéro d'article: 141998



Moravia Rambarde de protection anti-collision modulaires BLACK BULL S-Line

Barres horizontales

glissière de protection anticollision



- élément : Barres horizontales
- convient pour le extérieur
- hauteur x longueur x profondeur 60 x 2000 x 40 mm
- épaisseur de cloison 3 mm
- en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique coloris jaune
- à visser
- livré matériel de montage inclus

Détails techniques






sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	épaisseur de cloison	3 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	type de fixation	à visser
type de protection anti-collision	glissière de protection anticollision	matériau	acier
élément	Barres horizontales	surface de protection anti-	galvanisé à chaud //

		colli	plastifié
lieu d'utilisation	extérieur	couleur de la protection anti-co	jaune
hauteur	60 mm	volume de livraison	matériel de montage inclus
longueur	2000 mm	Poids	9 kg
profondeur	40 mm		

Accessoires

142007		Élément ressort pour système de rambarde pour prot. anti-collision, hauteur x largeur x profondeur 50 x 200 x 200 mm, équipé de pour une inclinaison max. de 10°, en polyuréthane, coloris noir
273983		écran de protection, hauteur x largeur x profondeur 200 x 1080 x 100 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune

Cela s'adapte aussi ...

505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, Visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505371		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, diamètre de montant 60 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc
532210		panneau de sortie de secours, Issue de secours à gauche, Flèche à gauche, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 300 mm