BS-ROLLEN

roulette pivotante

force 590 kg, diamètre x largeur 100 x 38 mm, moyeu longueur x Ø 41 x 20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, jante en fer de fonte, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm



BS ROLLEN*

Numéro d'article: 502900

BS-ROLLEN Roues jumelées pour fortes charges

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 590 kg
- diamètre x largeur 100 x 38 mm
- moyeu longueur x Ø 41 x 20 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à billes
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 60 mm

Détails techniques				
manutention dynamique	roulettes	frein	sans	
type de roulettes	roue pour fortes charges	pare-fils	non	
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	145 mm	
exécution roue	roue jumelée	longueur de moyeu	41 mm	

charge	590 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	38 mm
Ø de roue	100 mm	portée	60 mm
matériau de jante	fer de fonte	propriété surface de roulement	silencieuses
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	138 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75/80 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	6,3 kg

Cela s'adapte aussi				
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes		
438985	1	roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm		
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés		