

## BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

roue jumelée, force 2000 kg,  
bandage polyuréthane, diamètre x  
largeur 200 x 50 mm, moyeu avec  
roulement à billes, moyeu longueur x  
Ø 60 x 25 mm, jante en fer de fonte,  
fixation avec panneau, longueur x  
largeur 175 x 140 mm



Numéro d'article: 502903

## BS-ROLLEN Roues jumelées pour fortes charges

### Roulette pivotante

roulette pivotante, roue jumelée




- force 2000 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 140 mm
- espacement des trous des vis 140x105 mm, Ø trou des vis 14 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 67 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	264 mm
exécution roue	roue jumelée	longueur de moyeu	60 mm
charge	2000 kg	trou de moyeu	25 mm

pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	200 mm	portée	67 mm
matériau de jante	fer de fonte	longueur de plaque	175 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque	140 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	140x105 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	14 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	16,3 kg
palier de pivotement	roulement à billes		

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés