

palette légère

en PE régénéré, hauteur x longueur x largeur 140 x 800 x 600 mm, force statique / dynamique 3000 / 600 kg, soubassement 9 pieds avec trous d'évacuation pour liquides, tablette supérieure plein

lot 3 pièce



Numéro d'article: 529907



Palette légère

palette légère





- en PE régénéré
- hauteur x longueur x largeur 140 x 800 x 600 mm
- force statique / dynamique 3000 / 600 kg
- préhension Sur tous les côtés
- largeur d'entrée côté longueur/largeur 550 / 420 mm
- soubassement 9 pieds avec trous d'évacuation pour liquides
- tablette supérieure plein
- Plusieurs palettes empilables pour gain de place
- Résistant à la température -40 °C à +60 °C
- résistant contre les intempéries
- poids 4,8 kg

Détails techniques

type d'emballage	palette	soubassement	9 pieds
type de palette	palette légère	convient pour aliments	non
hauteur	140 mm	résistance à la température	-40 °C à +60 °C

longueur	800 mm	résistance	contre les intempéries
largeur	600 mm	Largeur d'entrée côté longueur	550 mm
capacité de charge statique	3000 kg	Largeur d'entrée côté largeur	420 mm
matériau	PE régénéré	charge dynamique	600 kg
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	bordure de sécurité	non
revêtement extérieur	plein	emboîtable	oui
gerbable	oui	Poids	4,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

202873		diablo de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm