

cabine polyvalente

convient pour le extérieur, hauteur x largeur x profondeur 2800 x 2045 x 2045 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris

Numéro d'article: 530355




Cabine mobile

pour installation à l'extérieur

cabine polyvalente

- convient pour le extérieur
- hauteur x largeur x profondeur 2800 x 2045 x 2045 mm
- hauteur intérieure 2500 mm
- surface de base 4,18 m²
- 1 grille d'aération coulissante
- porte à battants
- verrouillable avec serrure
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris
- sol en bois avec revêtement PVC
- Produit livré livré monté
- À NOTER : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire



| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| type de conteneur | cabine polyvalente | système de fermeture | serrure |
| lieu d'utilisation | extérieur | matériau de conteneur | acier |
| hauteur extérieure | 2800 mm | surface de conteneur | finition peinture époxy |
| largeur extérieure | 2045 mm | couleur du conteneur | blanc gris // RAL9002 |
| profondeur extérieure | 2045 mm | matériau de fenêtre | verre isolant |
| hauteur intérieure | 2500 mm | matériau de sol | bois |
| surface de base | 4,18 m ² | surface de sol | revêtement PVC |
| équipement conteneur | 1 grille d'aération coulissante | livraison | livré monté |
| cloisons | 4 pièce | Déchargement par grue/gerbeur ob | oui |
| sol | en bois | Poids | 1050 kg |
| type de porte | porte à battants | | |

Accessoires

987407



kit d'installation électrique pour cabine d'atelier, avec petit boîtier de distribution, disjoncteur différentiel, 2 disjoncteurs automatiques, double tube fluorescent, prise de courant à contact de protection, convecteur mural électrique avec réglage de température en continu et thermostat, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

105206



siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 460 x 420 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes

407892



armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair

530350



cabine polyvalente, convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 2680 x 2045 x 2045 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris

627875



rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1885 x 1130 x 500 mm, 81 bacs en polypropylène, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion