

Kühltruhe AL20 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln

Die umschaltbare Kühl- Tiefkühltruhe mit geschäumtem Schiebedeckel eignet sich besonders gut für Lagerräume oder Verkaufsräume im rückwärtigem Bereich zum Beispiel im Kiosk.

Werkseitig wird die umschaltbare Kühl- Tiefkühltruhe als Pluskühlung mit einem Temperaturbereich von +2° C bis +8° C ausgeliefert. Idealer Einsatz für die Kühltruhe sind Getränkeflaschen und die Lagerung von verkaufsfähigen Kühlprodukten. Durch die zwei isolierten Schiebedeckel haben Sie schnellen und direkten Zugriff auf die gelagerten Produkte. Gleichzeitig bieten Ihnen die isolierten Schiebedeckel eine kleine Arbeitsfläche.

Die Kühltruhe kann auch als Tiefkühltruhe mit einem Temperaturbereich von -16° C bis -23° C durch umlegen des Schalters hinter der Maschinenfachblende eingesetzt werden und bietet sich zur Lagerung von verkaufsfähigen Tiefkühlprodukten an.

Mit unserer umschaltbaren Kühl- und Tiefkühltruhe erhalten Sie genügend Stauraum auf kleinster Stellfläche, bei optimaler Mobilität durch 4 Rollen die sich im Lieferumfang zur Selbstmontage befinden. Lieferung erfolgt ohne Körbe, diese finden Sie im Zubehör.

Artikel-Nr.: 9171028
GTIN: 4059395048827



Produktvorteile:

- Lieferung erfolgt Werkseitig als Pluskühlung
- Kühlung Temperaturbereich von +2° C bis +8° C
- Tiefkühlung Temperaturbereich von -16° C bis -23° C
- Umschaltbar mittels Schalter
- Geschäumter Schiebedeckel
- Schiebedeckel als Ablage nutzbar
- Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel
- Mit 2 Körben (optional) bestückbar
- Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
- Stille Kühlung
- Umweltfreundliches Kältemittel R600a
- Manuelles Thermostat
- 77 mm Isolierung
- 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend

Technische Daten:

Geräteart	Kühltruhe
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	CUBE 22-2BC100A
Abmessungen außen:	
Breite	764 mm
Tiefe	694 mm
Höhe	867 mm
Abmessungen innen:	
Breite	606 mm
Tiefe	536 mm
Höhe	688 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel
Temperaturbereich von	8 °C
Temperaturbereich bis	-23 °C
Außenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahlblech, weiß
AnschlußBart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,141 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	48 kg
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	35 °C
Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	77 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Niedrigste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Nutzinhalt Tiefkühlung	163 l
Energieverbrauch im Jahr	438 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	34
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
EPREL Registrierungsnummer	1564046
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Elcold CUBE 22-2BC100A



438 kWh/annum




163 L



8102/01/02

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL

Korb für KBS 28G bis 68 G

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de