


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2500-K Opklapbare wagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. Duwbeugel op het platform klapbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	500
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Laadvlakhoogte (mm)	228
Totale lengte (mm)	975
Totale breedte (mm)	509
Totale hoogte (mm)	1057
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	24
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976780009