

Information produit

13 72 8

KNIPEX WireStripper

Pince d'électricien multifonction

Modèle américain



- Dénudage plus rapide : positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement
- Géométrie des tranchants innovante pour une grande puissance : capacité de coupe 50 % plus élevée et réduction des efforts de 25 % par rapport aux pinces à dénuder standard
- Coupe rapide et sans bavure de tiges filetées et de vis UNC 6-32 et 8-32 jusqu'à la classe 4.6
- Usinés avec précision : profils de dénudage pour conducteurs de 18-10 AWG (rigides) et 20-12 AWG (souples)
- Coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (1/2")
- Mors de préhension multifonctionnels pour une préhension, un maintien et un pliage fiables de matériaux plats et ronds, ainsi que pour la torsion des fils
- Grande stabilité et bonne accessibilité grâce aux pointes hybrides, plates et larges, sur la tête de la pince
- Pratique : largeur d'ouverture confortable et forme de poignée ergonomique, ressort d'ouverture intégré facilitant les coupes fréquentes
- Pince idéale pour les utilisateurs droitiers et gauchers : le dispositif de verrouillage peut être actionné de chaque côté
- Avec un bord extérieur caractéristique pour l'ébavurage des gaines en plastique
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	13 72 8
EAN	4003773086680
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	285 g
Dimensions	200 x 55 x 21 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 15 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	1/2 pouces
AWG	20 — 10

Sous réserve de toute modification technique et erreur.





