

Termékinformációk

34 12 130 ESD

Precíziós-elektronikai markoló fogó ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Az összeállítás teljesítménye és eredményessége a legnagyobb igényeknek is megfelel
- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- Kivitel villamosan levezető - disszipációs
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- Precíziós gyártású csuklófelületek az egyenletes, súrlódásszegény mozgás érdekében, minden nyitástartományban
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- Simára köszörült fogófelületek; gondosan lesorjázott élek
- Káprázatmentes kikészítés
- Kis súly
- Ergonómiai, kétszínű, több komponensű-ESD-fogantyú bevonatok; fekete/szürke
- Lapos, széles pofák
- Golyóscsapágy-krómaccél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Altalános

Cikkszám	34 12 130 ESD
EAN	4003773061632
Fogó	barnított
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	62 g
Méreték	135 x 53 x 13 mm
Szabvány	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5

Műszaki jellemzők

Pofa hossza (B)	21,9 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	1,4 mm
Tip Thickness (F)	3,5 mm
Fejszélesség (A)	11,2 mm
ESD	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk