

## Termékinformációk

# 74 06 180

## Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Minden huzalfajta precíziós vágása (vágóél-keménység kb. 64 HRC), a zongorahuzalt is beleértve
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



⚡ 1000 V 

### Általános

Cikkszám	74 06 180
EAN	4003773022985
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	280 g
Méret	180 x 57 x 26 mm
Szabvány	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,7 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk